

Equipo de Presión Positiva

ADFLO

Ficha Técnica



Descripción

El equipo de presión positiva Adflo, cuenta con una batería de litio, filtro de partículas de alta eficiencia, y cinturón de cuero. Alarmas sonoras y visuales de señal baja del flujo de aire y de batería baja.

Características

- El equipo de presión positiva Adflo, ofrece protección efectiva frente a partículas, gases y vapores (según filtro seleccionado).
- Poseen un Pre-filtro para proteger el filtro de partículas y alargar su vida útil.
- Diseñado para el máximo confort con un cinturón ergonómico de cuero.
- El caudal de aire se reparte por la zona de respiración. El turbo ventilador mantiene el nivel de caudal de aire constante.
- Ofrece un caudal de aire de 170 l/min al encenderlo y con solo presionar el botón de encendido dos veces se obtiene un caudal de 200 l/min,
- Posee una lámina protectora contra chispas, lo cual otorga una mayor protección al filtro
- El equipo Adflo para altura trabaja desde 0 a 3000 mt. con las siguientes observaciones de sus filtros/cartuchos:

- ✓ Usando filtro P3 se puede utilizar de 0 a 3000 mt.
- ✓ Si se utiliza el cartucho A1B1E1 solo se puede utilizar hasta 1500mt.



Para trabajos con altura geográfica

Filtros Disponibles



836010: Pre filtro para partículas



837010: Filtro alta eficiencia para partículas (P3-P100)



837110: Cartucho para vapores orgánicos, olores molestos (bajo LPP)



837242: Cartucho A1B1E1

Aplicaciones

El equipo de presión positiva está recomendado para todos los procesos de soldadura, esmerilado, granallado, etc. lo cual lo convierte en una herramienta muy versátil y por lo tanto pueden ser utilizada en:

Minería
Construcción
Mantenimiento en Fuerzas Armadas
Metalmecánica
Refinerías, Otros



■ Certificaciones

El equipo de presión positiva Adflo está aprobado bajo las siguientes normas:

- EN 61000-6-3- Normas de emisión
- EN 61000-6-2 – Normas de compatibilidad electromagnéticas según la directiva 89/336/EEC
- EN 12941:1998: Equipos de protección respiratoria motorizados, en la cual se incorporan cascos o capuchas

■ Recomendaciones de Uso


No sustituir, modificar, agregar u omitir partes. Use las piezas de repuesto especificadas por el fabricante. Leer cuidadosamente las Instrucciones del Usuario y/o Manual de Mantenimiento previo al uso del equipo

■ Empaque

El equipo de presión positiva viene en un kit, listo para usar, el cual contiene el equipo Adflo, batería, cargador de batería, tubo de respiración, filtro para partículas de alta eficiencia P3 e indicadores de caudal.

El código del kit es: 52-0001-9404-4

■ Indicadores del Equipo



■ Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informarán como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.)

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes, que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.